

Fiche technique du produit 65777

Caractéristiques

Varset Direct Comfort - batterie de condensateur
+disj. - 400/415V - 40kVAr

Statut commercial : Arrêt de fabrication



Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 06 juin 2015

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme de produits	Varset Direct
Nom abrégé de l'appareil	Varset Comfort
Présentation du produit	Boîtier C1
Fréquence du réseau	50 Hz
Technologie condensateur	Condensateur 3P
Puissance réactive nominale	40 kvar pour 400 V AC 50 Hz
Type d'enclenchements	1x 40 kvar
Tension du réseau	400...415 V AC 50 Hz
Niveau de pollution du réseau	Pollué (> 15...< 25 %) à 400...415 V
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V

Complémentaires

Composition de l'appareil	Disjoncteur protection de l'équipement Condensateurs Varplus ²
Câblage de l'appareil	Câbles
Tension transformateur interne	400/230 V
Tension condensateur	480 V AC 50 Hz
Tolérance sur la valeur de la capacité	- 5 % à 10 %
Tension de tenue à fréquence de courte durée	2,5 kV 50 Hz 1 minute
Tension maximale admissible	1.1 x Un 8 heures sur 24 heures se conformer à IEC 60831
Code couleur	(RAL 9001)
Hauteur	450 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	275 mm
Poids	20 kg

Environnement

Normes	EN 60439-1 IEC 60439-1 IEC 61921
Degré de protection IP	IP31

Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante moyenne en fonctionnement	25 °C (annuel) 35 °C (sur 24 heures)

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
