

Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9E18071

Acti9, iSSW commutateur 2 positions 2 contacts inverseurs OF 20A 230V

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iSSW
Fonction produit	Commutateur linéaire
Nom de l'appareil	ISSW
Fonction de l'appareil	Commande de circuit électrique
Description des contacts	2 "O/F"
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Normes	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi maximal	20 A
Type de commande	Par maneton 2 positions
Marquage	0 - 1
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	82 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	30000 cycle cycles AC-22 cos Phi = 0.8
Mode de raccordement	Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² souple Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529
Tropicalisation	2
Degré de pollution	3

Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement maximale	-20...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0627 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------