

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 10A

A9F90210

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Application	Moteur
Gamme	Acti 9
Nom Du Produit	Acti9 iC60
Type De Produit Ou Équipement	Disjoncteur miniature
Nom De L'Appareil	iC60L
Description Des Pôles	2P
Nombre De Pôles Protégés	2
[In] Courant Assigné D'Emploi	10 A
Type De Réseau	CA
Type De Déclencheur	Magnétique
Courbe De Déclenchement	MA
Pouvoir De Coupure	15 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 20 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 40 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
Catégorie D'Emploi	Catégorie A se conformer à EN 60947-2 Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
Aptitude Au Sectionnement	Oui se conformer à EN 60947-2 Oui se conformer à CEI 60947-2
Normes	EN 60947-2 CEI 60947-2

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Déclenchement Magnétique	12 x In +/- 20 %
[Ics] Pouvoir Assigné De Coupure De Service	10 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 10 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 20 kA 50 % se conformer à EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 20 kA 50 % se conformer à CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
Classe De Limitation	3 se conformer à EN 60898-1 3 se conformer à CEI 60898-1
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60947-2 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV se conformer à EN 60947-2 6 kV se conformer à CEI 60947-2
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Par maneton

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Indication De Tension	Signalisation de déclenchement
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN
Compatibilité Des Répartiteur, Peigne, Jeu De Barres	Haut ou bas : OUI
Pas De 9 Mm	4
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	78,5 mm
Poids Du Produit	0,25 kg
Couleur	Blanc
Endurance Mécanique	20000 cycle
Durée De Vie Électrique	10000 cycle
Mode De Raccordement	Terminal simple (haut ou bas) 1...25 mm² rigide Terminal simple (haut ou bas) 1...16 mm² souple
Longueur De Dénudage Des Fils	14 mm for haut ou bas connection
Couple De Serrage	2 N.m haut ou bas
Protection Différentielle	Bloc séparé

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529 IP20 se conformer à EN 60529
Degré De Pollution	3 se conformer à EN 60947-2 3 se conformer à CEI 60947-2
Catégorie De Surtension	IV
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-35...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,5 cm
Poids De L'Emballage 1	219,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	7,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,7 cm
Longueur De L'Emballage 2	22,5 cm

Poids De L'Emballage 2	1,382 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	66
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	15,689 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises