

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C65 350

A9L65102

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Cartouche
Nom De L'Appareil	C65-350
Type De Parafoudre	Réseau de distribution électrique

Complémentaires

Classe De Parafoudre	Type 2
Technologie Du Parafoudre	MOV
Destination Du Produit	Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 1P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 2P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 3P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 4P
Schéma De Liaison À La Terre	TN TT
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Courant Nominal De Décharge	20 kA
Courant De Décharge Maximal	65 kA
[Uc] Tension Maximale De Service Permanent	350 V
[Up] Niveau De Protection En Tension Maximal	<1,5 kV type 2
Signalisation Locale	Repère (blanc/rouge)
Mode D'Installation	Plug-in
Support De Montage	Dans module SPD
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	57 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	56 mm
Poids Du Produit	0,075 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Temps De Réponse	< 25 ns

Environnement

Normes	EN 61643-11 CEI 61643-11: 2011
Labels Qualité	CE

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ip	IP20 face avant:
Humidité Relative	5...90 %
Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	100 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	8 cm
Largeur De L'Emballage 2	10 cm
Longueur De L'Emballage 2	28,5 cm
Poids De L'Emballage 2	1,293 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	108
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	12,35 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie