

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSX - télécommande MT630 - 48/60Vca pour NSX630

LV432639

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom De L'Appareil	MT400/630
Type De Produit Ou Équipement	Télécommande
Application	Moteur de réarmement automatique
Compatibilité De Gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX400 nouvelle génération ComPacT nouvelle génération ComPacT NSX630 nouvelle génération ComPacT ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX400 DC ComPacT ComPacT NSX DC nouvelle génération NSX630 DC
Type De Commande	Standard
[Uc] Tension Circuit De Commande	48...60 V CA 50/60 Hz
Mode De Montage Du Disjoncteur	Fixe
Courant Nominal Du Châssis Du Disjoncteur	400 A 630 A

Complémentaires

Type De Signal De Commande	Impulsion Maintenu
Temps De Réponse Du Disjoncteur	< 700 ms ouvert < 80 ms fermé
Fréquence De Fonctionnement Maximale	4 par minute
Puissance Consommée Maximale En Va	500 VA fermeture 500 VA ouverture
Verrouillages Optionnels	Cadenassage sur position OFF 1 à 3 cadenas Ø 5 à Ø 8

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,161 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	19,732 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie