

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Multi9 SBI - porte-fusible - 1N - 50A - pour fusible 14x51mm

MGN15708

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 21 oct. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti9 SBI
Type De Produit Ou Équipement	Sectionneur fusible
Nom De L'Appareil	SBI
Description Des Pôles	1N

## Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 12 A 40 A 50 A
Type De Fusible	AM GG
Taille Du Fusible	14 x 51 mm
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Verrouillages Optionnels	Non cadenassable
Pas De 9 Mm	3
Hauteur	107 mm
Largeur	26,5 mm
Profondeur	70 mm
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> souple
Couple De Serrage	3,5 N.m

## Environnement

Normes	CEI EN 60947-3
Degré De Pollution	3
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,6 cm
Poids De L'Emballage 1	124 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	7,9 cm
Largeur De L'Emballage 2	11,3 cm
Longueur De L'Emballage 2	16,4 cm
Poids De L'Emballage 2	820 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	24
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	3,727 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

---

✓ Sans Mercure

---

✓ Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

---

**Directive Rohs Ue** [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

---