

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# MGU66.016V.092

Unica Top - plaque de finition - 3x2 mod. vert.  
57mm - blanc techno liseré alu

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Plaque de finition
Design	Unica Top
Nombre de postes	3 postes vertical
Mode de fixation	Clipsable
Teinte de couleur du cadre	Blanc supérieur
Couleur du jonc	Aluminium

### Complémentaires

Matière	ASA + PC partie intermédiaire PC partie intermédiaire PC plaque décorative
Normes	EN 60669-1
Hauteur	204 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	57 mm
Poids	0,103 kg

### Environnement

Tenue aux choc IK	IK01
Degré d'étanchéité IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide

Huile  
Pétrole  
Résistant aux UV  
Liquide de nettoyage pour vitres

---

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

---

## Durabilité de l'offre

---

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

---

## Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---