

Statut commercial : Arrêt de fabrication

Cycle de vie

Ce produit n'est plus fabriqué: 30 juin 2018

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999



! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Gamme	EcoStruxure Building Expert
Fonction produit	Contrôleur de réseau universel
Fonction de l'appareil	Systèmes immotique/ automatisme des batiments
Alimentation	Alimentation externe : CSA
Nom de processeur	ARM9 32 bits ,400 MHz
Type de pile	Lithium

Complémentaires

Protocole de communication	BACnet , Ethernet , RJ45 , 10/100 Mbit/s CANbus , 125...500 kbit/s Modbus ,
[Us] tension d'alimentation	24 V CA : 50/60 Hz : +/- 15 % 24 V CC : +/- 10 %
Type d'entrée analogique	Courant configurable : 4...20 mA : 14 bits resolution Tension configurable : 0...10 V :
Nombre de sorties	4 analogique outputs 2 relais outputs
Type d'entrée/sortie	Sortie analogique ,0...12 V Sortie relais ,24 V
Configuration requise	Navigateur Internet Apple Safari Google Chrome Firefox
Puissance consommée	1,6 W
Puissance consommée	5 VA
Passerelle de communication	Ethernet/ZigBee
Capacité de mémoire	64 Mo flash
Bornes de raccordement	Connexion à vis
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	132 mm
Largeur	126 mm
Profondeur	34 mm

Matière du boîtier	ABS
--------------------	-----

Environnement

Température de fonctionnement	60 °C
Humidité relative	90 % sans condensation
Normes	ICES-003 CSA C22.2 CE
