# Fiche technique du produit

Spécifications

## ClimaSys CC - thermostat - avec contact inverseur - °F

NSYCCOTHIF

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2021

**Statut commercial: Arrêt de commercialisation**

Arrêt de commercialisation

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | ClimaSys |
| **Nom Du Produit** | ClimaSys CC |
| **Type De Produit Ou Équipement** | Thermostat |
| **Plage De Réglage De La Température** | 5…60 °C |
| **Informations Affichées** | Température en °F |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Tension D'Entrée** | 250 V |
| **Type De Capteur** | Métal plaqué |
| **Description Des Contacts** | 1 F/O |
| **Résistance De Contact** | 10 mOhm |
| **Durée De Vie En Cycles** | 100000 cycle |
| **Pouvoir De Commutation Maximum** | 4 A 250 V CA inductive pf: 0,6<br>30 W CC<br>10 A 250 V CA inductive |
| **Raccordement Électrique** | 4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm² |
| **Mode D'Installation** | Pincé |
| **Hauteur** | 68 mm externe: |
| **Largeur** | 56 mm externe: |
| **Profondeur** | 44 mm externe: |
| **Poids Du Produit** | 100 g |
| **Emplacement De Montage** | Rail DIN 35 mm<br>Montant Spacial<br>Traverses<br>Sur plaque de montage |
| **Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement** | -20…80 °C |
| **Degré De Protection (Ip)** | IP20 |
| **Hystérésis** | 7 K +/- 0,4K |
| **Hystérésis** | 7 % |
| **Nombre De Sorties** | 1 fonction de chauffage<br>1 fonction ventilation |
| **Matière** | PC |
| **Couleur** | Gris clair |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Tenue À La Flamme** | Auto-extinguible se conformer à UL94 (matériel V0) |
| **Certifications Du Produit** | UL |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type D'Emballage 1** | PCE |
| **Nb Produits Dans L'Emballage 1** | 1 |
| **Hauteur De L'Emballage 1** | 7 cm |
| **Largeur De L'Emballage 1** | 5,5 cm |
| **Longueur De L'Emballage 1** | 5 cm |
| **Poids De L'Emballage 1** | 80 g |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

## Développement durable

**Le label Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de $CO_2$.

En savoir plus sur Green Premium >

RoHS/REACh

## Performances en matière de bien-être

| | |
|---|---|
| Sans Svhc Reach | |
| Sans Mercure | |
| Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

## Certifications et normes

| | |
|---|---|
| **Directive Rohs Ue** | Conforme<br>Déclaration RoHS UE |
| **Régulation Rohs Chine** | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |