

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF - joint passe câble pour câble équipé de connecteur Ø24/25mm

NSYCEJD24

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2022

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Type De Produit Ou Équipement	Joints pour câbles équipés de connecteurs
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion de câbles
Application	Polyvalent
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3D enveloppe compact Spacial Spacial CRN enveloppe compact Spacial Spacial SF enveloppe juxtaposable Spacial Spacial S3CM coffret de contrôle Spacial Spacial SBM boîte industrielle Thalassa Thalassa PLA enveloppe juxtaposable Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable Thalassa Thalassa PLM enveloppe compact Thalassa Thalassa PLS boites modulables isolantes
Composition De L'Appareil	1 joint
Quantité Du Lot	Lot de 10

Complémentaires

Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Câble
Support De Montage	Matrice pour entrée de câbles équipés de connecteurs
Matière	Caoutchouc thermoplastique
Nombre Total D'Entrées De Câble	1
Nombre D'Entrée De Câble	1 24...25 mm
Diamètre Extérieur Du Câble	24...25 mm
Poids Du Produit	0,021 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,5 cm
Poids De L'Emballage 1	16 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	19 cm
Longueur De L'Emballage 2	11,5 cm
Poids De L'Emballage 2	210 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	50
Hauteur De L'Emballage 3	17,5 cm
Largeur De L'Emballage 3	19,5 cm
Longueur De L'Emballage 3	23 cm
Poids De L'Emballage 3	1,188 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)