

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys échangeur latéral air/eau 1800w 230v 50/60hz UL

NSYCEW1K8UL

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom Du Produit	ClimaSys CE
Type De Produit Ou Équipement	Échangeur air-eau
Type De Montage	Côtés de l'enveloppe
Puissance De Refroidissement	1750 W

Complémentaires

Pression	5 bar pour l'eau
Chute De Pression	0,1 bar
Débit D'Eau	Circuit interne: 150 l/h
Débit Nominal	Circuit externe: 570 m3/h
Type De Commande	Thermostat
Plage De Réglage De La Température	20...46 °C
Température De Fonctionnement	À l'extérieur du boîtier: 1...70 °C À l'intérieur du boîtier: 20...60 °C
Fluide Contrôlé	Eau
Type De Raccordement Hydraulique	G 1/2 (femelle)
Tension D'Entrée	230 V 50/60 Hz
Courant Nominal (In)	0,36 A
Puissance Consommée En W	75 W
Hauteur	901 mm externe:
Largeur	398 mm externe:
Profondeur	137 mm externe:
Poids Du Produit	18 kg
Niveau Sonore	58 dB
Type De Protection	Protection thermique: T 2 A
Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)
Certifications Du Produit	UL
Normes	DIN 3168

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs Oui

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
