

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - Spacial S3X - porte intérieure pour coffret - H=1200xL=800mm

NSYPIN128

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Avant Barreau cranté
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X
Composition De L'Appareil	1 porte 4 crochets de fixation 2 montants

Complémentaires

Matière	Porte :tôle d'acier
Couleur	Toutes les faces : gris (RAL 7035)
Finition De La Surface	Poudre de polyester
Type De Verrou	Serrure double barre 3 mm
Nombre De Verrous	1
Réglage	Pas de 25 mm (sur barreaux crantés)
Type De Porte	Pleine intérieure
Ouverture De Porte	Réversible
Charge Maximum	30 kg/m²
Hauteur	Nominal: 1200 mm
Largeur	Nominal: 800 mm
Poids Du Produit	13,6 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	81,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	121,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	14,641 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	90,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	159,410 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises