

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Thalassa PLA - Armoire polyester 1250x500x320 - IP65 Ral 7035

NSYPLA1253G

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Thalassa                                                                                           |
| Nom Du Produit                | Thalassa PLA                                                                                       |
| Type De Boîtier               | Polyvalent                                                                                         |
| Type De Produit Ou Équipement | Enveloppe juxtaposable                                                                             |
| Version                       | PLA                                                                                                |
| Hauteur Nominale              | 1250 mm                                                                                            |
| Largeur Nominale              | 500 mm                                                                                             |
| Profondeur Nominale           | 320 mm                                                                                             |
| Installation Du Coffret       | Posé au sol                                                                                        |
| Composition De L'Appareil     | 1 partie supérieure<br>1 partie inférieure<br>2 cloisons latérales<br>1 panneau arrière<br>1 porte |

### Complémentaires

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type De Carter           | Partie supérieure fermée et partie inférieure fermée assemblées                             |
| Type De Porte            | Pleine avant                                                                                |
| Nombre De Portes         | 1 porte(s)                                                                                  |
| Ouverture De Porte       | Réversible (120 °)                                                                          |
| Type De Verrou           | Fermeture 4 points, double barre 5mm                                                        |
| Accessibilité            | Avant<br>Arrière                                                                            |
| Pièces Amovibles         | Porte par charnières<br>Panneau arrière par l'élément de fixation                           |
| Matière                  | Polyester renforcé de fibres de verre                                                       |
| Couleur                  | Gris (RAL 7035)                                                                             |
| Normes                   | UL 508 A<br>CEI 62208                                                                       |
| Degré De Protection Nema | NEMA 3S<br>NEMA 12<br>NEMA 2<br>NEMA 5<br>NEMA 1<br>NEMA 3X<br>NEMA 3R<br>NEMA 13<br>NEMA 3 |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Certifications Du Produit     | UL/cUL listed<br>Veritas<br>DNV Maritime |
| Classe D'Isolation Électrique | Classe II                                |

## Environnement

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Degré De Protection Ip           | IP65 se conformer à CEI 60529 (totalement fermées) |
| Tenue Aux Chocs Ik               | IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)        |
| Tenue Au Feu                     | 960 °C se conformer à CEI 62208                    |
| Température Ambiante De Stockage | -35...90 °C                                        |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 126,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 54,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 38,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 28,681 kg |
| Type D'Emballage 2             | PAM       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 5         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 120 cm    |
| Largeur De L'Emballage 2       | 100 cm    |
| Longueur De L'Emballage 2      | 140 cm    |
| Poids De L'Emballage 2         | 142 kg    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises