

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - kit de montage traversant pour variateur ATV Process - taille5 - SF/SM

NSYPTDS5

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Type De Produit Ou Équipement	Kit de montage encastré du variateur
Catégorie D'Accessoire	Accessoire de montage et de fixation
Application Spécifique Du Produit	Process et utilitaires
Compatibilité De Gamme	Altivar variateur de vitesse ATV630 Altivar variateur de vitesse ATV930 Spacial enveloppes SF et SM Altivar variateur de vitesse ATV340
Compatibilité Pour Altivar Process 630-930, Taille :	5
Puissance Moteur Kw	30 kW 220/240 V 37 kW 220/240 V 45 kW 220/240 V 55 kW 380/480 V 75 kW 380/480 V 90 kW 380/480 V
Emplacement De Montage	Mode 1: arrière de l'armoire sur platine de montage Mode 2: à l'intérieur armoire
Composition Du Kit	1 platine de montage avec brides et joint intégré, acier avec traitement anticorrosion. Fixation par vis et écrous 1 accessoires de fixation 1 gabarit de perçage 1 notice d'installation 1 profil de protection d'arête, plastique. 1 support de ventilateur 1 couvercle de protection du ventilateur

Complémentaires

Charge Permanente Admissible	58,5 kg
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	975 mm externe: 920 mm découpe:
Largeur	380 mm découpe: 427 mm externe:
Profondeur	205,5 mm séparation de coffret mural:
Poids Du Produit	11,086 kg
Services	Configuration de boîtierarrière pré-percé aux dimensions requises Installation d'origine (usine) kit de montage encastré du variateur sur coffret

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	45,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	101,0 cm
Poids De L'Emballage 1	11,086 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	166,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	235,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises