

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SFX - cellule - acier inoxydable 304L - 2000x800x600mm

NSYSFX20860

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial SFX
Type De Boîtier	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe juxtaposable
Hauteur Nominale	2000 mm
Largeur Nominale	800 mm
Profondeur Nominale	600 mm
Installation Du Produit	Au sol
Composition De L'Appareil	1 structure 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 plaque passe-câbles 1 porte avec cadre de renfort

Complémentaires

Type De Carter	Panneau arrière intégré Structure monobloc soudée pliée
Type De Porte	Pleine
Nombre De Portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Serrure3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Pleine
Accessibilité	Avant Côté
Pièces Amovibles	Porte par charnières Support de platine de montage par vis Plaque passe-câbles par clips
Matière	Structure et porte :acier inoxydable 304L Poignée :zamak Charnière :acier inoxydable
Finition De Surface	Enveloppe :brossé Scotch-Brite® Poignée :peint
Poids Du Produit	81 kg

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 62208 NEMA 4X
Certifications Du Produit	UL
Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Caractéristique D'Environnement	Spécial hygiène Corrosif

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	70,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	85,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	212,0 cm
Poids De L'Emballage 1	98,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises