



### Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial SMX
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	2000 mm
Largeur	1000 mm
Profondeur nominale	400 mm
Installation du produit	Au sol
Composition de l'appareil	1 corps 1 plaque passe-câbles 4 support de platine de montage 2 porte 1 système de verrouillage à poignée ( porte )

### Complémentaires

Type de carter	Corps monobloc soudé plié
Type de porte	Pleine
Nombre de portes	Face avant : 2 porte(s)
Ouverture de porte	120 °, réversible
Type de verrou	Serrure 3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Type de plaque passe-câbles	Pleine
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte fixation: par charnières Support de platine de montage fixation: par vis Plaque passe-câbles fixation: par clips
Matière	Charnière : acier inoxydable Corps et porte : acier inoxydable 304L Poignée : zamak
Finition de surface	Enveloppe : brossé Scotch-Brite®

Poignée : peint

Épaisseur	1,5 mm
Poids	126 kg

## Environnement

Normes	CEI 62208
Certifications du produit	UL 508 CAN/CSA 22
Degré de protection IP	IP55 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à IEC 62262
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------