

Fiche technique du produit

Caractéristiques

NSYTRASF520B

Porte fusible 5x20mm largeur 62mm - avec voyant lumineux 12-30 V AC/DC noir

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	TR
Fonction produit	Support
Nom abrégé de l'appareil	TRA
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité produit	TRP push-in - support amovible sectionnable borne TRR borne à ressort - support amovible sectionnable borne TRV bornes à vis - support amovible sectionnable borne
Longueur	28 mm
Épaisseur	6,2 mm

Complémentaires

Taille du fusible	5 x 20 mm
Section de câble	2,5 mm ² 4 mm ²
Nombre de connexions	1 2
Nombre de bornes	2 3
Nombre d'entrée mesure	1 0
Mode d'installation	Kit enfichable
Quantité par lot	Lot de 10
Poids	4,11 g
Couleur	Noir
Équipement fournis	Indicateur lumineux (12...30 V)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1052 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------