

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial - Thalassa - plaque passe-câbles - 23 ouvertures - 112x36mm

NSYTSA2423SE

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Type De Produit Ou Équipement	Entrée de câbles rapide
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de gestion de câbles
Application	Polyvalent
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial S3D enveloppe compact Spacial Spacial CRN enveloppe compact Spacial Spacial S3CM coffret de contrôle Spacial Spacial SBM boîte industrielle Thalassa Thalassa PLA enveloppe juxtaposable Thalassa Thalassa PHD enveloppe juxtaposable Thalassa Thalassa PLM enveloppe compact Thalassa Thalassa PLS boites modulables isolantes Spacial Spacial S3HD enveloppe compact
Composition De L'Appareil	1 éléments de fixation 1 platine
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Support De Montage	Corps de l'enveloppes Plaque passe-câbles
Matière	Polyamide
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Nombre Total D'Entrées De Câble	23
Nombre D'Entrée De Câble	23 4,3...8,1 mm
Hauteur	14 mm réel:
Largeur	146 mm réel: 112 mm découpe: 130 mm entraxe de fixation:
Profondeur	58 mm réel: 36 mm découpe: 32 mm centre de fixation:
Poids Du Produit	0,16 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP65
------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,5 cm
Poids De L'Emballage 1	143 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	20 cm
Largeur De L'Emballage 2	20 cm
Longueur De L'Emballage 2	30 cm
Poids De L'Emballage 2	1,6 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	400
Hauteur De L'Emballage 3	40 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	77 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises