

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SM/SF - longerons techniques - H1250mm - lot de 2



NSYTVR125

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Montant technique
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	- H: 1250 mm
Support De Montage	Fixation directe sur les inserts Barreau cranté
Compatibilité De Gamme	Thalassa Thalassa PLA
Composition De L'Appareil	2 montant
Matière	Acier

Complémentaires

Finition De La Surface	Galvanisé
Mode De Fixation	Bossages d'inserts - type de vis M8 - partie arrière de l'enveloppe emplacement
Réglage	Ajustable en profondeur par pas de 25 mm avec écrous à cage Ajustable en hauteur par pas de 2,5 mm avec écrous 1/4 de tour
Hauteur	1250 mm nominal: 1125 mm réel:
Largeur	45 mm
Profondeur	34 mm
Epaisseur	2 mm
Dimensions De La Découpe	11 x 13 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	113,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,41 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	160
Hauteur De L'Emballage 2	100,0 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	559,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Pollution

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises