

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi Coffret mural VDC 4U L210 P280 1corps chassis fixe10P pte vitrée RAL7035

NSYVDH4UF

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 janv. 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Actassi
Nom Du Produit	Actassi XS-E
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe 10"
Application	Petit tertiaire Bureau à domicile
Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour monter des équipements 10"
Type D'Extensibilité	1 corps
Equipement De Support	2 montants 10" en retrait de 60 mm par rapport à la face avant (pas 12,5 mm)
Fréquence	Porte vitrée
Type De Porte	Avant transparente teintée porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 410) - haut
Accessibilité	Arrière Partie supérieure ouverte avec auvent Avant Côté
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Composition De L'Appareil	3 x entrées de câbles 1 x structure monobloc 1 x cache transparent teinté façade 2 x montant 10" façade
Face Arrière	Porte pleine
Nombre De Découpes	1 découpecôté 1 découpebas 1 découpehaut
Mode D'Installation	Mural
Matière	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Acier galvanisé: montant
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	301 mm
Hauteur	290 mm
Profondeur	201 mm
Poids Du Produit	4,32 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre De Racks	4U
Région Cible	Europe

Environnement

Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises