



Principales

Gamme	Spacial
Nom du produit	Spacial VDM
Application	Application électronique
Fonction produit	Enveloppe compact
Type de carter	1 corps
Type de support	Inversion
Hauteur nominale de l'enveloppe	700 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	600 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	400 mm
Type d'accessoire d'installation	Montage mural
Destination du produit	Électronique et réseaux
Composition de l'appareil	1 1 1 1 bottom 2 19" swing rack

Complémentaires

Type de porte	Vitré
Nombre de portes	1 face avant
Ouverture de porte	Réversible 120 °
Type de verrou	Verrou 3 points, double bar 3 mm
Type de plaque passe-câbles	Standard
Nombre d'unités 19"	13
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières Rack par l'élément de fixation
Matière	Acier pour coffret et rack 19"

Finition de surface	Poudre époxy-polyester coffret et rack 19"
Couleur	Gris RAL 7035 coffret et rack 19" :
Normes	CEI 62208
Poids	31.5 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à IEC 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0852 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------