

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial S3D - coffret VDM châssis pivotant 4U P400

NSYVDM4U4P

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial VDM
Application	Application électronique
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe compact
Type De Carter	1 corps
Type De Support	Inversion
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	300 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	400 mm
Type D'Accessoire D'Installation	Montage mural
Destination Du Produit	Électronique et réseaux
Composition De L'Appareil	1 plaque passe-câbles : inférieur 2 verrou : châssis pivotant 19" 1 corps 1 porte avec serrure 1 châssis pivotant 19"

Complémentaires

Type De Porte	Vitré
Nombre De Portes	Face avant : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou double bar 3 mm
Type De Plaque Passe-Câbles	Standard
Nombre D'Unités 19"	4
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières Rack par l'élément de fixation
Matière	Coffret et rack 19" :acier
Finition De Surface	Coffret et rack 19" :poudre époxy-polyester
Couleur	Coffret et rack 19" : gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Poids Du Produit	16,11 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	600 mm
Hauteur	300 mm
Profondeur	400 mm

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	32,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	42,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	61,0 cm
Poids De L'Emballage 1	16,11 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	208,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	303,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)