

Fiche technique du produit

Spécifications



Socle Batirack RAL7011

NSYZUN66BTR

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Actassi BTR
Type De Produit Ou Équipement	Plinthe Batirack 19"
Application	Provisoire
Hauteur	96 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	600 mm
Installation Mode	Posé au sol
Applications	Télécommunications Pour monter des équipements 19" Installations provisoires
Type D'Extensibilité	Rack technique
Colour	Base: noir (RAL 9011)

Complémentaires

Composition De L'Appareil	1 x base 4 x pieds de surélévation
Load Rating	150 kg statique
Matière	Tôle d'acier: base
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester

Environnement

Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310D
--------	-----------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises