

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - boîte de concentration saillie complète - 3 col de 4 mod - Anthracite

NU123454

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme                         | Unica                  |
| Type De Produit Ou Équipement | Boîte de concentration |
| Nombre De Modules             | 3 x 4 modules          |
| Position De Montage           | Vertical               |
| Mode De Fixation              | Vis                    |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement Inclus               | Plaque de finition<br>Support de fixation                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Montage De L'Appareil           | Saillie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entrée De Câble                 | 5 plaques amovibles<br>2 bas entrées de câbles 30 mm pour diamètre<br>2 bas entrées de câbles 20 mm pour diamètre<br>2 bas entrées de câbles 25 mm pour diamètre                                                                                                                                                                            |
| Matière                         | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur<br>ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition                                                                                                                                                                            |
| Profondeur                      | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Largeur                         | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hauteur                         | 165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids Du Produit                | 0,508 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résistance Aux Agents Chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tenue Aux Chocs (Ik) | IK04 |
|----------------------|------|

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1             | PCE    |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1      |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 8,0 cm |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Largeur De L'Emballage 1       | 18,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 25,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 599,0 g   |
| Type D'Emballage 2             | S04       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 14        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 30,0 cm   |
| Largeur De L'Emballage 2       | 40,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 60,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 2         | 9,32 kg   |
| Type D'Emballage 3             | P06       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 56        |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 80,0 cm   |
| Largeur De L'Emballage 3       | 80,0 cm   |
| Longueur De L'Emballage 3      | 60,0 cm   |
| Poids De L'Emballage 3         | 45,781 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Matériaux À Faible Impact

## Performances des ressources

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 22

## Performances en matière de bien-être

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

### Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

### Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises