

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - boîte de concentration encastrée complète - 4 col de 4 mod - Alu

NU174430

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Boîte de concentration
Nombre De Modules	4 x 4 modules
Position De Montage	Vertical
Mode De Fixation	Encastrement Griffes

Complémentaires

Équipement Inclus	Plaque de finition Support de fixation
Montage De L'Appareil	Encastré
Entrée De Câble	4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre 8 prédécoupes 20 mm pour diamètre 8 prédécoupes 25 mm pour diamètre 4 bas entrées de câbles 50 x 35 mm pour taille 20 mm pour diamètre
Tenue Au Feu	850 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur PC: boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Profondeur	62 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	165 mm
Poids Du Produit	0,514 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
----------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	8,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	31,7 cm
Poids De L'Emballage 1	646,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	7,214 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Matériaux À Faible Impact

Performances des ressources

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 23

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises