

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - plaque de finition étroite - Anthracite - 1 module

NU200154

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica
Nombre De Postes	1 poste
Sens De Montage	Horizontal
Type De Cadre	Simple
Nombre De Modules	1 module
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Équipement Inclus	Support de fixation
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition PBT (polybutylène téréphtalate): support de fixation
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	36 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	9 mm
Poids Du Produit	0,011 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,5 cm
Poids De L'Emballage 1	14,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	19,0 cm
Poids De L'Emballage 2	197,0 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	1,002 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Matériaux À Faible Impact Emballage Durable

Performances des ressources

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 85

✓ Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises