

Fiche technique du produit

Spécifications

Image NU343130

Commercialisé avec annonce fin de vie

Unica - prise RCA triple (rouge blanc jaune) - 1 mod - Alu - méca seul

NU343130

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 31 déc. 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2025

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Prise audio/vidéo
Type De Connecteur	RCA
Type De Circuit Électrique	Audio/video
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nuance De La Couleur	Aluminium
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Nombre De Prises D'Alimentation	1
Mode De Fixation	Clipsable
Nombre De Modules	1 module
Finition De La Surface	Mat
Quantité Du Lot	Lot de 10
Raccordement	Bornes à vis
Capacité De Serrage Des Bornes	<= 1,5 mm ² pour souple câble(s) <= 1,5 mm ² pour rigide câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	8 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	28 mm
Profondeur D'Encastrement	19 mm
Poids Du Produit	0,02 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
--	---

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
---	------------

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...45 °C
---	-----------

Degré De Protection (Ip)	IP2xC
---------------------------------	-------

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK02
-----------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	2,200 cm
---------------------------------	----------

Largeur De L'Emballage 1	2,800 cm
---------------------------------	----------

Longueur De L'Emballage 1	4,500 cm
----------------------------------	----------

Poids De L'Emballage 1	20,000 g
-------------------------------	----------

Type D'Emballage 2	S01
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
---------------------------------------	----

Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur De L'Emballage 2	15,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids De L'Emballage 2	432,000 g
-------------------------------	-----------

Type D'Emballage 3	P06
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 3	320
---------------------------------------	-----

Hauteur De L'Emballage 3	77,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids De L'Emballage 3	21,780 kg
-------------------------------	-----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)
