

Fiche technique du produit

Spécifications

Exiway - Batterie NICD - 4,8 V - 4Ah - 1230 D ,8 - 50/60Hz - 4E



OVA58994

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 3 mai 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Exiway
Type De Produit Ou Équipement	Batterie
Application	Éclairage
Nombre De Cellules	4
Type De Carter	Scellé

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Exiway Exiway One bloc autonome d'éclairage de secours Exiway Exiway Plus bloc autonome d'éclairage de secours Exiway Classe Exiway bloc autonome d'éclairage de secours
Accessoires Associés	Classe Exiway Exiway Plus Exyway One
Tension Nominale	4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium) batterie
Taille De La Batterie	KRMT 33/62
Position De Montage	En ligne
Diamètre	33 mm
Longueur	247 mm
Hauteur	37 mm
Largeur	33 mm
Poids Du Produit	0,52 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-10...50 °C
--	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5 cm
Longueur De L'Emballage 1	25 cm
Poids De L'Emballage 1	485 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)