

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Axe lineaire pas44e0150 p le120 bmh1401

PAS44E0150

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 3 janv. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Lexium PAS E
Type De Produit Ou Équipement	Axe portail
Produit Pour Application Spécifique	Pour 1 direction
Load Position	Sur chargement
Type De Variateur	Courroie crantée
Type Of Guide	Bille

Complémentaires

Operating Position	Horizontale
Typical Payload	50 kg
Distance Per Revolution	264 mm
Operating Force	2600 N pour Fx 6270 N pour Fy 6270 N pour Fz
Maximum Speed	2 m/s
Maximum Acceleration	15 m/s²
Max. Drive Torque	4 N.m
Max. Torque	<5 N.m pour Mx <11 N.m pour My <17 N.m pour Mz
Stroke	150 mm
Poids Du Produit	46,3 kg total 37 kg à course 0 avec chargement et moteur 4,2 kg du chargement
Repeat Accuracy	+/- 0,05 mm
Profile Dimension	110 x 110 mm
Service Life	30 000 km
Associated Module	PLE120 réducteur planétaire, ratio de réduction: 5:1 (fourni) BMH1401P06A2A servo moteur (fourni) LXM32.D72N4 servo variateur (non fourni)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	26,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	48,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	95,2 cm
Poids De L'Emballage 1	46,251 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.


[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
	Sans Pvc	
Régulation Reach	Déclaration REACh	
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Encombres

Caractéristiques dimensionnelles



- (1) LP : longueur totale de l'axe
- (2) LC : longueur du chariot
- (3) X : course, voir les caractéristiques du produit.


A	mm	146
	po.	5,75
B	mm	110
	po.	4,33
B1	mm	360
	po.	14,17
c	mm	40
	po.	1,57
E0	mm	110
	po.	4,33
E1	mm	110
	po.	4,33
LC	mm	310
	po.	12,20

LP	mm	= 372 + LC + X
	po.	= 14,64 + LC + X
M	mm	135
	po.	5,31
Ø	mm	M8 X 18
	po.	M8 X 0,70
Ø1	mm	12 ^{H7} X 2,1
	po.	12 ^{H7} X 0,08


Montage et périmètre de sécurité

Montage du servo-moteur

Montage du servo-moteur standard




Servo-moteur monté à gauche



Courbes de performance

Temps de positionnement de l'axe en fonction de la course



X : Course

Y : Temps de positionnement

Description technique

Forces et couples exercés sur l'axe portique Lexium PAS E

