

Fiche technique du produit

Spécifications



AccuSine PCS+ filtre actif plus - 60A - 380/480V - 50/60Hz - IP00 mural

PCSP060D5IP00

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	AccuSine
Nom Du Produit	AccuSine PCS+
Type De Produit Ou Équipement	Filtre actif

Complémentaires

Type De Réseau	3P
Configuration Réseau	3 ou 4 fils
Tension Du Réseau	380...480 V CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique
Tension Maximale Admissible	1,1 x Un
Correction Neutre	Non fourni
Courant De Sortie Nominal Rms	60 A
Puissance Réactive Nominale	50 kvar 480 V CA 50/60 Hz
Modes De Fonctionnement	Annulation des harmoniques Équilibrage du réseau principal Correction du facteur de puissance
Emplacement De L'Installation	Intérieur
Installation Du Coffret	Mural
Type De Protection	Sans protection
Dissipation De Chaleur	Plinthe arrière pour flux d'air forcé
Compatibilité Électromagnétique	Tests CEM réalisés, classe A se conformer à EN 61000-6-4
Accessibilité	Avant
Emplacement Du Raccordement	Bas

Environnement

Degré De Protection De L'Armoire	IP00
Caractéristique D'Environnement	Fonctionnement: 3C2 se conformer à CEI 60721-3-3 Fonctionnement: 3S2 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3C3 se conformer à CEI 60721-3-3 Stockage: 3S3 se conformer à CEI 60721-3-3
Altitude De Fonctionnement	<= 1000 m 1 % par 100m
Température De Fonctionnement	0...40 °C 0...50 °C maximum avec réduction de courant de 2 % par °C
Humidité Relative	0...95 %

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Protection Pcba	Double vernissage
Normes	UL 508 CSA C22.2 No 60947-1-07 UL 60947-1 EN 61000-6-4 EN 60439-1 CSA C22.2 No 14
Certifications Du Produit	DNV-GL ABS RCM CE cULus
Température Ambiante De Stockage	-20...60 °C
Poids Du Produit	90 kg
Hauteur	1300 mm
Largeur	421 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Profondeur	349 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	70,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	73,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	173,3 cm
Poids De L'Emballage 1	143,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs Oui

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
