


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# PKF16M733

PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 2P+T -  
380..415 V CA- IP67

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane femelle
Nom de l'appareil	Vis PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Nombre de pôles	2P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant assigné d'emploi maximal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	9 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Section de câble maximale	1...4 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble maxi	8...15 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 21
Poids	0,17 kg
Hauteur	84 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	142 mm
Couleur	Gris ( RAL 7035 )
Code couleur tension	Rouge

### Environnement

Normes	IEC 60309-1
--------	-------------

IEC 60309-2

Degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Humidité relative	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------