

Fiche technique du produit

Spécifications



Socle prise BT saille inclinée,
connexion vis, IP44, 16 A 2P+T
380-415 V

PKF16W433

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

❗ Fin de service le: 31 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	PratiKa
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Nom De L'Appareil	prise PratiKa
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	2P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

Complémentaires

Mode D'Installation	Mural
Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Incliné
Courant Nominal (In)	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	380...415 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	9 h
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Manchons : laiton
Raccordement	Vis imperdables
Section De Câble	1...4 mm²
Diamètre Extérieur Du Câble	21 mm
Type De Filetage	M25
Poids Du Produit	0,2 kg
Hauteur	129 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	100 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Rouge

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré De Protection Ip	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to EN 62262
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	12,9 cm
Poids De L'Emballage 1	216,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises