

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PratiKa - socle prise industrielle - 32A - IP67 - 220 - 4P - vis

PKF32F724

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	PratiKa
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Nom De L'Appareil	prise PratiKa
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	3P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

## Complémentaires

Mode D'Installation	Montage sur panneau
Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Incliné
Courant Nominal (In)	32 A
Tension Assignée De Service (Us)	200...250 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	9 h
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Manchons : laiton
Raccordement	Vis imperdables
Section De Câble	2,5...10 mm <sup>2</sup>
Poids Du Produit	0,242 kg
Dimension De Base	90 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	118 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Bleu

## Environnement

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
--------	----------------------------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Degré De Protection Ip</b>	IP67 se conformer à CEI 60529
<b>Tenue Aux Chocs Ik</b>	IK08 conforming to EN 62262
<b>Tenue Au Feu</b>	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
<b>Humidité Relative</b>	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
<b>Température De Fonctionnement</b>	35 °C ( 86400 s )

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	10 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	9 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	10 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	235 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	8
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	17,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	26,5 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	27 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	2,165 kg
<b>Type D'Emballage 3</b>	S03
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	16
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	4,73 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises