

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - socle de prise NF
65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 -
connex. arr. - bleu

PKN61B

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Nom De L'Appareil	Mureva socket
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	2P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Français

Complémentaires

Courant Nominal (In)	16 A 10 A
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Broches : acier inoxydable Ressorts : acier inoxydable
Type De Plaque	Couvercle
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode D'Installation	Montage sur panneau
Raccordement	Vis imperdables
Position De L'Entrée De Câble	Arrière
Poids Du Produit	0,05 kg
Dimension De Base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45,2 mm
Couleur	Bleu

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré De Protection Ip	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 conforming to EN 62262

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Au Feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,600 cm
Poids De L'Emballage 1	55,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	14,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	28,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	19,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,222 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,040 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises