Fiche technique du produit

Spécifications

PratiKa - socle de prise industrielle droite 16 A - 3P+N+T - 480-500 V CA - IP44

PKY16G445

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	PratiKa
Type De Produit Ou Équipement	Prise
Nom De L'Appareil	prise PratiKa
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	3P+N+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

Complémentaires

Mode D'Installation	Montage sur panneau
Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Droit
Courant Nominal (In)	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	480...500 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	7 h
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Manchons : laiton
Raccordement	Connexion rapide
Section De Câble	1…4 mm²
Poids Du Produit	0,208 kg
Dimension De Base	90 x 100 mm
Hauteur	100 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	94 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Noir

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré De Protection Ip	IP44 se conformer à CEI 60529

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to EN 62262
Tenue Au Feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10 cm
Largeur De L'Emballage 1	9 cm
Longueur De L'Emballage 1	7 cm
Poids De L'Emballage 1	170 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois