

Fiche technique du produit

Caractéristiques

PKY16M424

PratiKa - prise mobile industrielle 16 A - 3P+T -
200..250 V CA- IP44

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Fiche banane femelle
Nom abrégé de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Industriel

Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
[In] courant nominal	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	200...250 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	9 h
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible enveloppe :
Matériau des contacts	Laiton manchons :
Bornes de raccordement	Connexion rapide
Section de câble	1...2,5 mm ²
Diamètre extérieur du câble	8...15 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe Déflecteur
Type de filetage	Pg 21
Poids	0,19 kg
Hauteur	88 mm
Largeur	88 mm
Profondeur	150 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Bleu

Environnement

Normes	IEC 60309-1
--------	-------------

20 févr. 2019

IEC 60309-2

Degré de protection IP	IP44 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-1
Humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------