

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PratiKa - prise mobile industrielle 16 A - 3P+T - 100..130 V CA- IP67

PKY16M714

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Fin de service le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

## Principales

Gamme	PratiKa
Type De Produit Ou Équipement	Fiche banane femelle
Nom De L'Appareil	PratiKa rapide
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	3P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

## Complémentaires

Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Droit
Courant Nominal (In)	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	100...130 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	4 h
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Manchons : laiton
Raccordement	Connexion rapide
Section De Câble	1...2,5 mm <sup>2</sup>
Diamètre Extérieur Du Câble	8...15 mm
Entrée De Câble	Presse-étoupe
Type De Filetage	Pg 21
Poids Du Produit	0,237 kg
Hauteur	87 mm
Largeur	87 mm
Profondeur	152 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Jaune

## Environnement

<b>Normes</b>	CEI 60309-1 CEI 60309-2
<b>Degré De Protection Ip</b>	IP67 se conformer à CEI 60529
<b>Tenue Aux Chocs Ik</b>	IK08 conforming to EN 62262
<b>Tenue Au Feu</b>	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
<b>Humidité Relative</b>	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
<b>Température De Fonctionnement</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	10,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	9,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	7,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	198,0 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	10
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	17,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	27,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	26,3 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	2,3 kg
<b>Type D'Emballage 3</b>	S03
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	20
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	30,0 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	40,0 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	5,087 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises