Fiche technique du produit

Spécifications



FILTRE PASSIF 72A 400V

VW3A4607

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2014

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Filtre passif
Application Spécifique Du Produit	Réduction des harmoniques de courant

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Altivar 61 Altivar 71
[Us] Tension D'Alimentation	400 V +/- 10 %
Fréquence D'Alimentation	50 Hz +/- 5 %
Quantité Par Variateur	1 filtre par moteur pour ATV61HD30N4 1 filtre par moteur pour ATV61HD37N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD30N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD30N4C 1 filtre par moteur pour ATV61WD37N4 1 filtre par moteur pour ATV61WD37N4C 1 filtre par moteur pour ATV71HD30N4 1 filtre par moteur pour ATV71HD37N4 1 filtre par moteur pour ATV71WD30N4 1 filtre par moteur pour ATV71WD37N4
[In] Courant Assigné D'Emploi	72 A
Nombre De Phases Réseau	3 phases
Thdi	10 % pour ATV61WD30N4 moteur: 30 kW/40 hp 10 % pour ATV61WD30N4C moteur: 30 kW/40 hp 10 % pour ATV61WD37N4 moteur: 37 kW/50 hp 10 % pour ATV61WD37N4C moteur: 37 kW/50 hp 16 % pour ATV61HD30N4 moteur: 30 kW/40 hp 16 % pour ATV61HD37N4 moteur: 37 kW/50 hp 16 % pour ATV71HD30N4 moteur: 30 kW/40 hp 16 % pour ATV71HD37N4 moteur: 37 kW/50 hp 16 % pour ATV71WD30N4 moteur: 30 kW/40 hp 16 % pour ATV71WD37N4 moteur: 37 kW/50 hp
Courant Maximal	1,5 x courant nominal
Rendement	98 %
Facteur De Puissance	1 (150 % de courant réseau) 0,85 (75 % de courant réseau) 0,99 (100 % de courant réseau)
Raccordement Électrique	bornier, capacité de raccordement: 50 mm²
Classe D'Isolation Électrique	Classe F
Poids Du Produit	56 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Humidité Relative	5…85 % sans condensation
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	40…55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C) 5…40 °C (sans réduction de courant)
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25…55 °C
Altitude De Fonctionnement	> 1000…4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Fiche technique du produit

VW3A4607

Encombrements

Dimensions



Dimensions en mm

a	a1	G
938	840	772,5

Dimensions en in.

a	a1	G
36,93	33,07	30,41

Montage et périmètre de sécurité

Précautions de montage

Montage vertical uniquement