

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Pack xb5r programmable mo no-bistable

XB5RFD02

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2050

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB4R
Type De Produit Ou Équipement	Pack sans fil et sans pile
Nom De L'Appareil	XB5R
Matière De La Tête	Métal
Fréquence	2405 MHz pour transmetteur 2405 MHz pour récepteur
Classe D'Emission	5M00G7W
Type D'Antenne	Omnidirectif

Complémentaires

Type De Commande	Bouton sans fil sans pile Ø 22 mm monté sur embase
Type De Récepteur	Récepteur programmable (2 relais)
[Us] Tension D'Alimentation	24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Composition Du Kit	1 (diamètre: 22 mm 1 tête bouton poussoir (diamètre: 22 mm 1 récepteur 1 jeu de capuchons
Etat Led	1 LED vert pour Indicateur d'alimentation 2 LED vert pour état du relais 2 LED vert pour mode de fonctionnement 1 LED vert et jaune pour signal de réception
Protocole De Port De Communication	Zigbee se conformer à IEEE 802.15.4
Puissance Consommée Max En W	1 mW
Nombre De Canaux	1
Technique De Modulation	O-QPSK
Bande Passante	5 MHz
Gain De L'Antenne	0 dBi
Personnalisable	Non
Code De Compatibilité	XB5R

Environnement

Marquage	CE
----------	----

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Normes	CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 CEI 60947-1
---------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	9,5 cm
---------------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 1	10,5 cm
---------------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 1	10,9 cm
----------------------------------	---------

Poids De L'Emballage 1	228,0 g
-------------------------------	---------

Type D'Emballage 2	S03
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	16
---------------------------------------	----

Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
---------------------------------	---------

Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
---------------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
----------------------------------	---------

Poids De L'Emballage 2	4,313 kg
-------------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
