

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVB - balise complète - feu fixe - incolore - BA 15d 230 Vmax - IP40

XVDLS37

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 avr. 2016

! Fin de service le: 31 déc. 2016

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVD Optimum
Type De Produit Ou Équipement	Balise miniature complète
Type De Balise Et De Colonne De Signalisation	Unité de base fixation directe Unité lumineuse
Type De Signalisation	Fixe
Diamètre De Fixation	45 mm
Nom De Composant	XVDLS
Matière	Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base Polycarbonate: unité lumineuse
Source Lumineuse	Lampes non incluse, transparent
Type De Lampe	Incandescent avec BA 15d base
[Us] Tension D’Alimentation	<= 230 V
Puissance Dissipée Maximale En W	5 W

Complémentaires

Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
Entrée De Câble	1 entrée fileté pour Pg 7
[Ui] Tension Assignée D’Isolément	250 V se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	4 kV se conformer à CEI 60947-1
Largeur Hors Tout Cao	45 mm
Hauteur Hors Tout Cao	104 mm
Profondeur Hors Tout Cao	45 mm
Description Des Bornes Iso N°1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Poids Du Produit	0,08 kg

Environnement

Certifications Du Produit	CSA UL
Normes	EN/CEI 60947-5-1
Traitement De Protection	TC

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

Déclaration RoHS pour la Chine

Profil Environnemental

Profil environnemental du Produit

Deeee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Encombrements

Balise lumineuse

Dimensions



Montage et périmètre de sécurité

Balise lumineuse

Découpe du panneau pour fixation directe

