

Fiche technique du produit

Caractéristiques

ZCY25

OsiSense ZCY - levier inter. de pos. - levier à galet plast.

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCY
Accessoires associés	XCKD XCKP XCKT XCMD
Tête à associer	ZCE01 ZCE05
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort thermoplastique
Voies	16/39 mm pour XCMD 21/44 mm pour XCKD 21/44 mm pour XCKP 21/44 mm pour XCKT
Type d'approche	Approche latérale

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0851 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------