Fiche technique du produit

Spécifications

Harmony XVU - socle de montage avec mat alu - 100mm - noir

XVUZ02

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVU
Type De Produit Ou Équipement	Colonne lumineuse modulaire
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Plaque de fixation
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de montage et de fixation
Nom De Composant	XVU
Diamètre De Fixation	60 mm

Complémentaires

Hauteur De La Tige	100 mm
Support De Montage	Plaque avec pôle
Compatibilité Produit	Haut: CA corps Haut: CC corps Haut: support de montage pivotant
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Plastique Aluminium
Couleur Du Boitier	Noir
Raccordement	Push-in
[Us] Tension D'Alimentation	24 V CA/CC 110 à 240 V CA
Longueur	117 mm
Poids Du Produit	0,132 kg

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-40…70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25…50 °C
Degré De Protection Ip	IP65
Certifications Du Produit	CSA UL CE

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	9,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,0 cm
Poids De L'Emballage 1	285,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	4,481 kg
Type D'Emballage 3	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 3	96
Hauteur De L'Emballage 3	60,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	70,0 cm
Poids De L'Emballage 3	35,36 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie

Encombrements

Socle de fixation avec tube

Dimensions



Montage et périmètre de sécurité

Montage des colonnes de signalisation modulaires



Repère	Référence	Désignation de pièce
A1	-	Cache supérieur
	-	Cache supérieur (argent)
A2	XVUC9S	Buzzer
	XVUC9SQ	Buzzer (argent)
A3	XVUC23	Unité lumineuse à DEL verte
	XVUC24	Unité lumineuse à DEL rouge
	XVUC25	Unité lumineuse à DEL orange
	XVUC26	Unité lumineuse à DEL bleue

Fiche technique du produit

XVUZ02

Repère	Référence	Désignation de pièce
	XVUC27	Unité lumineuse à DEL blanche
	XVUC28	Unité lumineuse à DEL jaune
A4	XVUC29	Unité lumineuse à DEL multicolore
A5	XVUC29P	Unité lumineuse à DEL multicolore, à signal d'impulsion
A6	XVUC9V	Elément sonore
A7	XVUC9VP	Elément sonore, à signal d'impulsion
A8	XVUC020	Extension
	XVUC020Q	Extension (argent)
A9	XVUC21B	Embase courant continu
	XVUC21BQ	Embase courant continu (argent)
A10	XVUC21M	Embase courant alternatif NPN
	XVUC21MP	Embase courant alternatif PNP
	XVUC21MQP	Embase courant alternatif PNP (argent)
A11	XVUZ06	Elément flexible
A12	XVUZ01	Socle de montage direct (3 broches)
	XVUZ01Q	Socle de montage direct (argent, 3 broches)
	XVUZ03	Socle de montage direct (2 broches)
	XVUZ04	Socle de montage direct (4 broches)
A13	XVUZ02	Socle de fixation avec tube (100 mm)
	XVUZ02Q	Socle de fixation avec tube (100 mm, argent)
	XVUZ400	Socle de fixation avec tube (400 mm)
	XVUZ800	Socle de fixation avec tube (800 mm)
A14	XVUZ05	Socle de fixation avec tube de réglage (100 à 385 mm)
A15	XVUC43	Unité lumineuse à DEL verte, clignotante
	XVUC44	Unité lumineuse à DEL rouge, clignotante
	XVUC45	Unité lumineuse à DEL orange, clignotante
	XVUC46	Unité lumineuse à DEL bleue, clignotante

Fiche technique du produit

XVUZ02

Repère	Référence	Désignation de pièce
	XVUC47	Unité lumineuse à DEL blanche, clignotante
	XVUC48	Unité lumineuse à DEL jaune, clignotante
A16	XVUZ100T	Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm)
	XVUZ250T	Socle de fixation, équerre métallique avec tube (250 mm)
	XVUZ400T	Socle de fixation, équerre métallique avec tube (400 mm)
A17	XVUZ12	Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir

Montage des colonnes de signalisation modulaires



(1) Joint

(2) Vis x 4 (non fixées)

(3) M5 x (épaisseur +10 mm / 0,39 pouce)

Schémas de raccordement

Câblage des éléments lumineux, à DEL multicolore ou sonores



(A) Socle de montage

(1) Dimensions des sections de câbles

(2) Connecteurs de câble « push-in »

(3) Fusible : 2 A, 250 V

(4) Fusible : 0,5A, 125V

(5) Colonne de signalisation modulaire 24 VCA/VCC

(6) Colonne de signalisation modulaire 100...240 VCA

L1 à L5 : Unités lumineuses à DEL