


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron modulaire, 3 rangées

03223

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe Modulaire
Produit Installé	Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Nombre De Rangées Horizontales	3
Pas De 9 Mm	48
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	24
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	8
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	400 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	1,24 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Unité Fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 8 600 mm Prisma G coffret Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P cellule Acti 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 8 600 mm Prisma G armoire Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 8 600 mm Prisma G coffret Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 8 650 mm 400 mm Prisma P cellule Multi 9 dispositif modulaire <= 40 A fixe 48 direct 8
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3 cm
Largeur De L'Emballage 1	41 cm
Longueur De L'Emballage 1	51 cm
Poids De L'Emballage 1	1,24 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	10 cm
Largeur De L'Emballage 2	42 cm
Longueur De L'Emballage 2	53 cm
Poids De L'Emballage 2	7,82 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	48
Hauteur De L'Emballage 3	55 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	62,56 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive RoHS Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)
