

Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - UF tête coffret - 1 x (platine+plastron) - NR 160-250

03262

! La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

! Fin de service imminente: 31 mars 2027

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Unité fonctionnelle entrante
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	EasyPact : fixe CVS160...250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	1 x3P: platine de montage support: CVS160...250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: CVS160...250 vertical installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre De Rangées Horizontales	1
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	6
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Finition De La Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	300 mm
Largeur	600 mm
Poids Du Produit	3,2 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160...250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 6 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160...250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 6

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection (Ip)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	52,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	68,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,21 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	100,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	108,3 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)