Fiche technique du produit

Spécifications

Prisma - pack 250 - unité fonctionnelle pour INS250 / INV250

03266

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

Fin de service le: 30 sept. 2023

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Unité fonctionnelle entrante
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma Pack 250 conduit
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	EasyPact : fixe CVS160…250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	1 x3P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Coffret Pack - largeur 300 mm
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	11
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Finition De La Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	550 mm
Largeur	300 mm
Poids Du Produit	3,7 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160…250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160…250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 150 mm

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection (Ip)	IP30

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	52,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	68,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,71 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	77,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	86,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit