


Fiche technique du produit

Spécifications



Platine horizontale pour INF 200-250HZ

03534

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit Installé	Fupact : fixe INF200...250 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
Description Des Pôles	1 x3P: fixe INF200...250 horizontal installation 1 x4P: fixe INF200...250 horizontal installation
Nombre De Modules Verticaux	7 module(s) : INF200...250, direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	590 mm
Hauteur	350 mm
Poids Du Produit	3,92 kg
Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF200...250 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF200...250 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7 12,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	35,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	58,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	3,920 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	20,360 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	81,440 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)