


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron plein, 6 modules

03806

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Pleine
Produit Installé	Wattmètres : compteurs d'énergie - vertical installation raccordement Altistart : ATS01N
Description Des Pôles	3 x2P: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation 2 x4P: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	6
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	300 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	1,22 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Unité Fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire wattmètres compteurs d'énergie vertical 2P 3 6 600 mm Prisma G coffret wattmètres compteurs d'énergie vertical 2P 3 6 600 mm Prisma G armoire raccordement 2 6 600 mm Prisma G coffret raccordement 2 6 650 mm 400 mm Prisma P cellule raccordement 2 6 600 mm Prisma G armoire wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 2 6 600 mm Prisma G coffret wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 2 6 650 mm 400 mm Prisma P cellule wattmètres compteurs d'énergie vertical 2P 3 6 650 mm 400 mm Prisma P cellule wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 2 6 600 mm Prisma G armoire Altistart ATS01N 9 6 600 mm Prisma G coffret Altistart ATS01N 9 6 600 mm Prisma G armoire Altistart ATS01N 2 6 600 mm Prisma G coffret Altistart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm Prisma P cellule Altistart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm Prisma P cellule Altistart ATS01N 2 6
----------------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	31,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	52,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,250 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	16,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	32,400 cm
Longueur De L'Emballage 2	52,500 cm
Poids De L'Emballage 2	12,600 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	180
Hauteur De L'Emballage 3	48,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	226,440 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)