


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Plastron plein, 1 module, L = 250 mm

03811

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma Pack 250 conduit Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Pleine

## Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	1
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	50 mm
Largeur	250 mm
Poids Du Produit	0,18 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	400 mm 400 mm Prisma P cellule 300 mm Prisma G gaine d'armoire 300 mm Prisma G gaine de coffret 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	3,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	6,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	27,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	180,000 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	S02
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	24
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	15,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	30,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	40,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	4,600 kg
<b>Type D'Emballage 3</b>	P12
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	192
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	52,200 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

## Certifications et normes

### Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

### Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)