Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron plein, 9 modules, L = 250 mm

03817

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

Fin de service le: 30 sept. 2023

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Pleine
Produit Installé	Wattmètres : compteurs d'énergie - vertical installation
Description Des Pôles	1 x4P: platine de montage support: compteurs d'énergie vertical installation

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	450 mm
Largeur	250 mm
Poids Du Produit	1 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	400 mm 400 mm Prisma P cellule 300 mm Prisma G gaine d'armoire wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 1 9 300 mm Prisma G gaine de coffret wattmètres compteurs d'énergie vertical 4P 1 9

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	46,000 cm
Poids De L'Emballage 1	999,000 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	16,800 cm
Largeur De L'Emballage 2	27,700 cm
Longueur De L'Emballage 2	52,600 cm
Poids De L'Emballage 2	10,300 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	300
Hauteur De L'Emballage 3	93,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	315,960 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit