

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BW - Jeu de barres isolées - 400 A 4P - L=1400 mm (Powerclip)

04128

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 déc. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Jeu de barres
Nom Du Produit	Linergy BW
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P boîtier
Degré De Protection (Ip)	IPxx B
Description Du Jeu De Barre	Barre isolée
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Description Des Pôles	4P
Direction De L'Installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	750 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	400 A
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	20 kA (1s)
[Ipk] Courant Assigné De Crête Admissible	52,5 kA
I²T À L'Enclenchement	400000 kA².s
Courant Admissible	400 A
Longueur	1400 mm
Poids Du Produit	8,94 kg
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Trou fileté
Pas De Raccordement	Raccordement tous les 25 mm

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Robustesse Mécanique	Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57
----------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	13 cm
Longueur De L'Emballage 1	152,5 cm
Poids De L'Emballage 1	8,97 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

 Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)